



### Ośłona poliuretanowa jednostronna do zawiesi pasowych typu B-2




TYP	Stosować do zawiesia o szerokości (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość (mm)
MiproSafe 21030	30	50	19	5
MiproSafe 21060	60	80	19	5
MiproSafe 21090	90	115	19	5
MiproSafe 21120	120	150	19	5
MiproSafe 21150	150	180	20	6
MiproSafe 21180	180	210	20	6
MiproSafe 21240	240	275	22	8
MiproSafe 21300	300	335	22	8

### Osłona poliuretanowa dwustronna do zawiesi pasowych typu B-2




TYP	Stosować do zawiesia o szerokości (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość (mm)
MiproSafe 22030	30	50	22	5
MiproSafe 22060	60	80	22	5
MiproSafe 22090	90	115	22	5
MiproSafe 22120	120	150	22	5
MiproSafe 22150	150	180	24	6
MiproSafe 22180	180	210	24	6
MiproSafe 22240	240	275	28	8
MiproSafe 22300	300	335	31	8

### Osłona poliuretanowa jednostronna do zawiesi pasowych typu B-4



TYP	Stosować do zawiesia o szerokości (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość (mm)
MiproSafe 41030	30	50	27	5
MiproSafe 41060	60	80	27	5
MiproSafe 41090	90	115	32	5
MiproSafe 41120	120	150	32	5
MiproSafe 41150	150	180	33	6
MiproSafe 41180	180	210	33	6
MiproSafe 41240	240	275	35	8
MiproSafe 41300	300	335	40	8

### Osłona poliuretanowa dwustronna do zawiesi pasowych typu B-4



TYP	Stosować do zawiesia o szerokości (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość (mm)
MiproSafe 42030	30	50	30	5
MiproSafe 42060	60	80	30	5
MiproSafe 42090	90	115	35	5
MiproSafe 42120	120	150	35	5
MiproSafe 42150	150	180	37	6
MiproSafe 42180	180	210	37	6
MiproSafe 42240	240	275	41	8
MiproSafe 42300	300	335	46	8